



Disponibile in 16
modelli da 3 a 100 mm

Materiali: Alluminio anodizzato
(versione standard)

PTFE

AISI 304-316

Portata di vuoto
max 8500 NI/min

Livello di vuoto
max 330 mbar

Velocità dell'aria controllabile
tramite regolazione di pressione
da 0,2 a 8 bar

Alta efficienza e versatilità
dell'applicazione

Basso costo di funzionamento

Versioni speciali personalizzate
a richiesta

Available in 16 models
from 3 to 100 mm

Materials: Anodized aluminium
(standard version)

PTFE

AISI 304-316

Vacuum flow rate
max 8500 NI/min

Vacuum level
max 330 mbar

Air speed controllable by
pressure regulation

from 0,2 to 8 bar

High efficiency and versatility

Low operating cost

Special customized versions on
request



Farbo presenta la serie UTM di unità di trasferimento. Le unità di trasferimento forniscono un metodo sicuro per trasferire in condotte materiali di diversa forma e consistenza fino ad un diametro di 75 mm. La capacità unica della pompa di creare immediatamente il flusso di vuoto con un'alta velocità dell'aria, la sua bocca diritta e il design della camera cilindrico e levigato, permettono il passaggio diretto del materiale attraverso l'unità in modo rapido, senza interferenze e ostruzioni. Il suo design ne facilita il piazzamento vicino all'area di lavorazione per la massima efficienza e facilità di installazione.

Farbo presents UTM series of transfer material units. High flow vacuum pumps provides a reliable and cost effective method of in-line transfer of materials with different shape and consistency up to 75 mm in diameter. The pump's unique capability to create instantaneous vacuum flow and high air speed, its straight through and its smooth bore design allow material to pass directly through the unit, quickly and with no interferences or cloggings. Its compact design helps its placement close to the working area for maximum efficiency and ease of installation.

Tipo - Type

**Opzioni
Options**

UTM **003** **.3** - **F** **M** **.X**



Ø DN	
mm.	Suffisso Suffix
3,2	003
6,4	006
9,5	009
12,7	012
19,0	019
25,0	025
38,0	038
51,0	050
76,0	075

Nr. Diffusori Diffusers nr.	
Codice Code	Suffisso Suffix
UTM003	.3
UTM006	
UTM009	
UTM012	.3
UTM019	
UTM025	
UTM038	.6
UTM050	
UTM075	.6

Opzioni entrate/uscite Inlet/outlet options	
Ingresso vuoto Vacuum inlet	Uscita scarico Exhaust outlet
- s	- s
S	M
S	F
M	S
F	S
M	M
M	F
F	F
F	M

Materiali Material	
	Suffisso Suffix
Standard Alluminio Anodizzato Anodized Aluminium Standard	-
Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	.X
Acciaio Inox AISI 316 AISI 316 Stainless Steel	.A
PTFE	.P
Corpo centrale in alluminio anodizzato Tubo aspirazione PTFE Central body in anodized aluminium Suction tube in PTFE	.M

S = Senza filetto/Without thread
M = Maschio/Male
F = Femmina/Female



Codice / Code	DN	A	B	C	D	EØ	FØ	G	H
UTM003	3,2	89	19	25	44	20	32	G 1/8"	19
UTM006	6,4	89	19	25	44	20	32	G 1/8"	19
UTM009	9,5	89	19	25	44	20	32	G 1/8"	19
UTM012	12,7	140	25	32	83	26	38	G 1/4"	25
UTM019	19,0	191	38	51	102	31	50	G 3/8"	31
UTM025	25,4	191	38	51	102	38	58	G 3/8"	37
UTM038	38,0	191	38	51	102	50	69	G 3/8"	50
UTM050	51,0	191	38	51	102	63	82	G 3/8"	63
UTM075	76,0	216	38	51	127	89	114	G 1/2"	89